

Zajišťovací kolíky • s tažným kroužkem

22120.1418



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Tažný kroužek

- Nerez 1.4310

Montáž

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha


U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).

Další informace


Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry									Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m	F ₁ ~		F ₂ ~	[°C]			
[mm]									[mm]	[N]		[°C]	[g]	
bez aretace – obrázek 1, Nerez														
8	M16	2	9	34	44	25	22	9	7	27	250	43	22120.1418	

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]		Obj. č.
			[g]	
Kontramatice ISO 4035, Nerez				
	M16	24	18,0	22120.0720

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.