

## Zajišťovací kolíky s páčkou • bez závitu, pro přivaření

22120.1620



### Popis produktu

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.  
This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

- riveted
- screwed

### Materiál

#### Zajišťovací čep

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

### Montáž

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:


1. Weld on body (3)
2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

### Obsluha

Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Rozměry						Síla pružiny <sup>1)</sup>		🌡️	🔩	Obj. č.
d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	max.		
-0,05 -0,25		~								
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
not removable (riveted) – obrázek 1										
14	20	54	14	35	37	14	35	250	153	22120.1620

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.