

## Zajišťovací kolíky • s jistěním proti odblokování

22122.0005



### Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

#### Materiál

##### Pouzdro

- Ocel, bryňovaná

##### Tlačítko

- Termoplast POM, červený

##### Zajišťovací čep

- Ocel, tvrzená

##### Držadlo

- Termoplast PA 6, černošedý, mat

#### Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymešovými kroužky (EH 22120.).

#### Obsluha

Červené tlačítko se podrží v zamáčkuté poloze. Teprve pak je možné tahem za držadlo vtáhnout čep dovnitř.

#### Další informace



#### Poznámky

Držadlo není demontovatelné.  
Kontramatice se objednávají zvlášť.

#### Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymešovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

### Výkres s rozměry




kontramatice  
22120.0116 - .0118 (Ocel)  
22120.0516 - .0518 (Nerez)

### Informace pro objednání

Rozměry							SW	Síla pružiny <sup>1)</sup>		 min.   max.		 [g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]			
[mm]							[mm]	[N]		[°C]	[g]		
<b>Ocel</b>													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0005

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příslušenství

	Rozměry d <sub>2</sub> [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
<b>Ocel</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.