

Zajišťovací kolíky • s jistěním proti odblokování

22122.0110



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Tlačítko

- Termoplast POM, červený

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černošedý, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymešovými kroužky (EH 22120.).

Obsluha

Červené tlačítko se podrží v zamáčkuté poloze. Teprve pak je možné tahem za držadlo vtáhnout čep dovnitř.

Další informace



Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymešovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



kontramatice
22120.0116 - .0118 (Ocel)
22120.0516 - .0518 (Nerez)

Informace pro objednání

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Rozměry					SW [mm]	Síla pružiny ¹⁾		min. max.		[g]	Obj. č.
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]													
Nerez													
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6	25	-30	80	45	22122.0110

¹⁾ statistická střední hodnota

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.