

Zajišťovací kolíky • s jističením proti odblokování

22122.0115



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Tlačítko

- Termoplast POM, červený

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černošedý, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymešovými kroužky (EH 22120.).

Obsluha

Červené tlačítko se podrží v zamáčkuté poloze. Teprve pak je možné tahem za držadlo vtáhnout čep dovnitř.

Další informace



Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymešovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry




kontramatice
22120.0116 - .0118 (Ocel)
22120.0516 - .0518 (Nerez)

Informace pro objednání

Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾		 min. max.		 [g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]							[mm]	[N]					
Nerez													
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0115

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
Nerez				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.