

## Zajišťovací kolíky • s jistěním proti odblokování

22122.0125



### Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

#### Materiál

##### Pouzdro

- Nerez 1.4305

##### Tlačítko

- Termoplast POM, červený

##### Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

##### Držadlo

- Termoplast PA 6, černošedý, mat

#### Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymešovými kroužky (EH 22120.).

#### Obsluha

Červené tlačítko se podrží v zamáčkuté poloze. Teprve pak je možné tahem za držadlo vtáhnout čep dovnitř.

#### Další informace



#### Poznámky

Držadlo není demontovatelné.  
Kontramatice se objednávají zvlášť.

#### Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymešovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

### Výkres s rozměry



kontramatice  
22120.0116 - .0118 (Ocel)  
22120.0516 - .0518 (Nerez)

### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub><br>-0,02<br>-0,04 | d <sub>2</sub> | Rozměry                |                |                     |                |                | SW<br>[mm] | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                     | min.   max. |    | [g] | Obj. č.    |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|---------------------|-------------|----|-----|------------|
|                                  |                | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |            | F <sub>1</sub><br>~        | F <sub>2</sub><br>~ | [°C]        |    |     |            |
| [mm]                             |                |                        |                |                     |                |                |            |                            |                     |             |    |     |            |
| <b>Nerez</b>                     |                |                        |                |                     |                |                |            |                            |                     |             |    |     |            |
| 10                               | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 62                  | 26             | 8              | 19         | 9,5                        | 38                  | -30         | 80 | 75  | 22122.0125 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.