

Zajišťovací kolíky • s rychloaretačním tlačítkem

22122.0220



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, bryněvaná

Tlačítko

- Termoplast POM, červený

Zajišťovací čep

- Ocel, tvrzená

Držadlo

- Termoplast PA 6, černošedý, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymešovými kroužky (EH 22120.).

Obsluha

Zatažením držadla se čep zasune dovnitř a zaaretuje. Vyčnívající červené tlačítko signalizuje jeho pozici (čep je zasunutý). Stlačením červeného tlačítka vyskočí čep zpět do vysunuté pracovní polohy.

Další informace



Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymešovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



kontramatice
22120.0116 - .0118 (Ocel)
22120.0516 - .0518 (Nerez)

Informace pro objednání

d ₁		d ₂	Rozměry				SW	Síla pružiny ¹⁾		min. max.		Obj. č.	
-0,02	-0,04		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]		[g]	
				[mm]			[mm]	[N]					
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220

¹⁾ statistická střední hodnota

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.