

Boční odpružené kolíky • s pružnou planžetou

22160.0006



Popis produktu

Boční odpružený kolík s pružnou planžetou umožňuje snadné a jisté polohování obrobku nebo jiného dílu proti dorazům před samotným upnutím, např. v nástrojárnách. Oboustranné provedení umožňuje sériové upnutí. Upnutím pod h_1 vzniká přítlačný efekt.

Materiál


Pružný element

- Nerez

Základní těleso

- Ocel, černá

Výkres s rozměry



Obr. 1


Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry														Zdvih	Pro šroub	Síla pružiny	max. ¹⁾		Obj. č.
l_1 ± 1	l_2	l_3	l_4	l_5	b_1 $\pm 0,5$	b_2	b_3 \sim	h_1	h_2 ± 1	h_3	R	s		F max. ¹⁾ \sim	max.	[g]			
[mm]														[mm]	[mm]	[N]	[°C]		
jedostranné – obrázek 1																			
55	40	20	10	6,6	20	8	22,5	28,5	43	10	22,5	1,5	M6	55	250	127	22160.0006		

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.