


Ploché vačky

22260.0010



Popis produktu


Materiál

- Sinterovaná ocel

Montáž

Není určeno pro upevnění svárem. Spojuje se zakolíkovaním.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂ H8	d ₃	Rozměry				[g]	Obj. č.
			b ₁	b ₂	b ₃	b ₄		
[mm]								
zajistit otočením doprava								
35	10	18	15	7	3	7	31	22260.0010

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.