


Ploché vačky

22260.0012



Popis produktu


Materiál

- Sinterovaná ocel

Montáž

Není určeno pro upevnění svárem. Spojuje se zakolíkovaním.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d ₁ | d ₂ H8 | d ₃ | Rozměry | | | | Obj. č. |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | b ₁ | b ₂ | b ₃ | b ₄ | |
| zajistit otočením doprava | | | | | | | |
| | | | | | | | [g] |
| 65 | 12 | 23 | 20 | 10 | 5 | 7,2 | 103 |
| | | | | | | | 22260.0012 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.