


## Ploché vačky

22260.0016



### Popis produktu


#### Materiál

- Sinterovaná ocel

#### Montáž

Není určeno pro upevnění svárem. Spojuje se zakolíkovaním.


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	Rozměry				Obj. č.
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	
zajistit otočením doprava							Obj. č.
							[g]
80	16	27	24	12	6	8,8	174
							22260.0016

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.