

Podsvné podložky • DIN 6372

22290.0020



Popis produktu

Podsvné podložky (vroubkované podložky) jsou vyrobeny podle DIN 6372. Pro lepší manipulaci jsou po celém obvodu podsvné podložky rýhované.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, kalená, bryňovaná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost [mm]	b	d ₁	Rozměry			[g]	Obj. č.
			d ₂ [mm]	l	s		
20	21	64	45	2	14	241	22290.0020

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.