

Čepy s kuličkami • samojistné, s L-držadlem

22340.0196



Popis produktu

K časté fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezí 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Provedení s ergonomickým držadlem.

Materiál

Čepová část

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Hliník, černá RAL 9005

Tlačítko

- Nerez, černá

Pružina

- Nerez

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokuje.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

- Tento produkt je možno dodat také v palcových mírách.

Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty

- Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Lanka
- Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
- Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A
- Čepy s kuličkami s L-držadlem, jednočinné - dle NAS / MS17986

Výkres s rozměry



** Provedení nerez 1.4542 se značením.

Informace pro objednání

| Rozměry | | | | | | | | | | Montážní otvor H11 | min. max. | | Pevnost ve stříhu, ve dvou průřezech ¹⁾ min. [kN] | Obj. č. | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|------|---|---------|------------|--|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₂ ±1 | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | l ₇ | [mm] | [mm] | [°C] | | | [g] | |
| -0,04 -0,08 | +0,6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | [mm] | [°C] | | [g] | [kN] | | |
| Nerez | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 120 | 24,8 | 23,4 | 17 | 43,1 | 27,3 | 67,6 | 24,7 | 15,1 | 20 | -30 | 150 | 413 | 244 | 22340.0196 | |

¹⁾ Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.