

## Čepy s kuličkami • samojistné, s tvarovaným držadlem

22350.0220



### Popis produktu

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezí 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení. Kompaktní design s tvarovaným držadlem.

### Materiál

#### Čepová část

- Nerez 1.4542, tvrzená

#### Držadlo

- Hliník, černá RAL 9005

#### Tlačítko

- Nerez, černá

#### Pružina

- Nerez

### Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokuji.

### Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

### Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

### Další produkty

- Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Lanka
- Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
- Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A
- Čepy s kuličkami s tvarovaným držadlem, jednočinné - dle NAS / MS17984

### Výkres s rozměry



\*\* Provedení nerez 1.4542 se značením.

## Informace pro objednání

| Rozměry        |                |                |                |                |                      |                |                |                |  | Montážní otvor<br>H11 | min.   max. |     |      | Pevnost<br>ve stříhu,<br>ve dvou<br>průřezích <sup>1)</sup><br>min. | Obj. č.    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-------------|-----|------|---|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |  | [mm]                  | [°C]        | [g] | [kN] |   |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                |  |                       |             |     |      |   |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                      |                |                |                |  | [mm]                  | [°C]        | [g] | [kN] |   |            |
| <b>Nerez</b>   |                |                |                |                |                      |                |                |                |  |                       |             |     |      |   |            |
| 6              | 70             | 7              | 11,3           | 20             | 7                    | 20,7           | 17,6           | 14,6           |  | 6                     | -30         | 150 | 25   | 35  | 22350.0220 |

<sup>1)</sup> Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141

## Příklad použití



## Shoda

### Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.