

## Čepy s kuličkami • samojistné, s tvarovaným držadlem

22350.0293



### Popis produktu

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezí 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení. Kompaktní design s tvarovaným držadlem.

### Materiál

#### Čepová část

- Nerez 1.4542, tvrzená

#### Držadlo

- Hliník, černá RAL 9005

#### Tlačítko

- Nerez, černá

#### Pružina

- Nerez

### Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokuji.

### Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

### Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

### Další produkty

- Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Lanka
- Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
- Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A
- Čepy s kuličkami s tvarovaným držadlem, jednočinné - dle NAS / MS17984

### Výkres s rozměry



\*\* Provedení nerez 1.4542 se značením.

## Informace pro objednání

| Rozměry        |                |                |                |                |                      |                |                |                |      | Montážní otvor<br>H11 | min.   max. |     | Pevnost<br>ve stříhu,<br>ve dvou<br>průřezech <sup>1)</sup><br>min.<br>[kN] | Obj. č.    |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------------|-------------|-----|---|------------|--|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | [mm] | [mm]                  | [°C]        | [g] |   |            |  |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                |      |                       |             |     |   |            |  |
| [mm]           |                |                |                |                |                      |                |                |                |      | [mm]                  | [°C]        | [g] | [kN]  |            |  |
| <b>Nerez</b>   |                |                |                |                |                      |                |                |                |      |                       |             |     |   |            |  |
| 20             | 90             | 24,8           | 23,4           | 40             | 17                   | 43,1           | 34,5           | 28,5           | 20   | -30                   | 150         | 335 | 403   | 22350.0293 |  |

<sup>1)</sup> Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141

## Příklad použití



## Shoda

### Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.