

Čepy s kuličkami • samojistné, s ochranným držadlem

22350.1056



Popis produktu

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezí 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Robustní ochranné držadlo (tlačítko je nepřesahuje). Tvar držadla zabraňuje nechtěnému zmáčknutí tlačítka.

Materiál

Čepová část

- Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

- Nerez

Tlačítko

- Nerez

Pružina

- Nerez

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty

- Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Lanka
- Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
- Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A

Výkres s rozměry



** Provedení nerez 1.4542 se značením.

Informace pro objednání

Rozměry								Montážní otvor H11	max. [°C]	[g]	Pevnost ve stříhu, ve dvou průřezích ¹⁾ min. [kN]	Obj. č.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄					
-0,04 -0,08	+0,6				±1			[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
Nerez												
10	100	12	13,3	24	9,6	17,4	27,5	10	250	93	100	22350.1056

¹⁾ Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.