

## Čepy s kuličkami • samojistné, s kombinovaným držadlem

22370.0374



### Popis produktu

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná.

Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.

### Materiál

#### Čepová část

- Nerez 1.4305

#### Držadlo

- Termoplast PA 6 šedá / šedá

#### Pružina

- Nerez

### Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

#### Odkazy

Nerez 1.4542 viz. EH 22380.

#### Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

#### Další produkty

- Čepy s kuličkami, samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené
- Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Lanka
- Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
- Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| Rozměry             |                |                |                |                |                |                |                | Montážní otvor<br>H11<br>[mm] | Pevnost ve<br>stříhu, ve dvou<br>průřezích <sup>1)</sup><br>min.<br>[kN] | min.   max. |      | Obj. č. |            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|-------------|------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>      | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                               |  | min.        | max. |         |            |
| -0,04<br>-0,08      | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |                               |  |             |      |         |            |
| [mm]                |                |                |                |                |                |                |                |                               |  |             |      |         |            |
| Barva držadla: šedá |                |                |                |                |                |                |                |                               |  |             |      |         |            |
| 16                  | 70             | 19             | 47,6           | 25,2           | 14             | 39,7           | 16,7           | 16                            | 155  | -30         | 80   | 194     | 22370.0374 |

<sup>1)</sup> Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.