

## Čepy s kuličkami • samojistné, s kombinovaným držadlem, tvrzené

22380.0191



### Popis produktu

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerez 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Ergonomické držadlo, různé barevné kombinace. Tvar držadla zabraňuje nechtěnému odjištění.

### Materiál

#### Čepová část

- Nerez 1.4542, tvrzená

#### Držadlo

- Termoplast PA 6 šedá / oranžová

#### Pružina

- Nerez

### Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokuji.

### Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

### Odkazy

Nerez 1.4305, viz. EH 22370.


### Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

### Další produkty

- Čepy s kuličkami, samojistné, s kombinovaným držadlem
- Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Lanka
- Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
- Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A

### Výkres s rozměry



\*\* Provedení nerez 1.4542 se značením.

### Informace pro objednání

| Rozměry                 |                |                |                |                |                      |                |                | Montážní otvor<br>H11 | Pevnost ve<br>stříhu, ve dvou<br>průřezech <sup>1)</sup><br>min. | <div><div><div></div></div><div>min.</div></div> <div><div><div></div></div><div>max.</div></div> | <div><div><div></div></div><div></div></div> | Obj. č. |            |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>          | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                       |                                                                  |                                                                                                   |                                              |         |            |
| -0,04<br>-0,08          | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                       |                                                                  |                                                                                                   |                                              |         |            |
| [mm]                    |                |                |                |                |                      |                |                | [mm]                  | [kN]                                                             | [°C]                                                                                              | [g]                                          |         |            |
| Barva držadla: oranžová |                |                |                |                |                      |                |                |                       |                                                                  |                                                                                                   |                                              |         |            |
| 10                      | 15             | 12             | 39,2           | 18,4           | 9,6                  | 33,3           | 13,4           | 10                    | 100                                                              | -30                                                                                               | 80                                           | 86      | 22380.0191 |

<sup>1)</sup> Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.