

Čepy s kuličkami • samojistné, s přestavitelným držadlem

22380.0595



Popis produktu

K fixaci a upnutí dvou dílů, popř. bezvúlovému usazení na protikus. Rozsah sevření je plynule nastavitelný rukou pomocí matice/kontramatice. Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezí 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Materiál

Čepová část

- Nerez 1.4542, tvrzená

Kontramatice

- Termoplast, černá

Pružina

- Nerez

Stavěcí matice

- Termoplast, stříbrná

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokuje.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty



- Pouzdra, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Pouzdra, s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
- Lanka
- Naváděcí pouzdra, s prstencem, DIN 172 A
- Naváděcí pouzdra, bez prstence, DIN 179 A

Výkres s rozměry



** Provedení nerez 1.4542 se značením.

Informace pro objednání

| d ₁ -0,04 -0,08 | l ₁ +0,6 | d ₂ | d ₃ | Rozměry | | | | | Montážní otvor H11 [mm] |  min. max. [°C] | |  [g] | Pevnost ve stříhu, ve dvou průřezích ¹⁾ min. [kN] | Obj. č. |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|----|--|---|------------|
| | | | | d ₄ | l ₂ ±1 | l ₃ | l ₄ | l ₅ | | | | | | |
| Nerez | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 15 – 25 | 5,5 | 17,6 | 23,6 | 6 | 25,7 | 26,2 | 15,9 | 5 | -30 | 80 | 26 | 24 | 22380.0595 |

¹⁾ Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.