

Pouzdra • pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami

22400.0924



Popis produktu

Provedení s čelními otvory (obr. 2) je určeno pro použití tam, kde má po našroubování vzniknout rovná plocha.

Pouzdra se používají pro rychlou a bezpečnou fixaci či zajištění v kombinaci s čepem s kuličkami samojistnými EH 22340., EH 22350., EH 22370. a EH 22380. a s čepem s odpruženými kuličkami EH 22400.

Možnost optimalizovaného vystředění pomocí přesného prstence (např. rychlá fixace desky a dílu).

Všechna provedení jsou korozivzdorná a odolná proti opotřebení.


Materiál

- Nerez 1.4305

Montáž

Provedení s čelními otvory (obr. 2) se namontuje pomocí zahnutého klíče pro čelní otvory nebo nástrčného klíče pro čelní otvory. Jednoduchá a jistá montáž. Použitelné pro různé materiály. Určeno i pro tenkostěnné díly. Oboustranně použitelné.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry										SW		Obj. č.	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆				
H11		h9			[mm]						[mm]	[g]	
s vnějším šestihranem – obrázek 3													
25	M42	50	32	65	50	26,5	38,5	13,3	21,8	36	350	22400.0924	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.