

## Závitové kolíky • s kulovým čepem

22570.0528



### Popis produktu

Závitové kolíky s kulovým čepem (EH 22570.) je možno kombinovat s opěrnými patkami z plastu (EH 22570).

### Materiál


- Nerez 1.4305

### Další informace

### Další produkty

- Opěrné patky, plast


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	Rozměry l [mm]	d <sub>2</sub> +0,05	SW [mm]	[g]	Obj. č.
<b>Nerez</b>					
M12	100	9,4	6	65	22570.0528

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.