

Stavitelné nohy

22590.0116



Popis produktu

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15°.

Materiál

Kulový element

- Nerez 1.4305

Talíř


- Termoplast POM, bílá

Další informace

Poznámky

U provedení $d_1 = M10$ a $M12$ je kontramatice dle DIN 934.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry					SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	 min. max.		 [g]	Obj. č.
d_1	d_2	h_1	h_2	t			[°C]			
talíř z termoplastu, kloub z nerezí – obrázek 1, Termoplast										
M16	50	32	7	13,5	24	20	-30	80	75	22590.0116

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.