

Stavitelné nohy

22590.0552



Popis produktu

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °.

Materiál

Kulový element s čepem

- Nerez 1.4305

Kontramatice

- Nerez A2, DIN 934

Talíř


- Termoplast POM, bílá

Další informace

Poznámky

U provedení $d_1 = M10$ a $M12$ je kontramatice dle DIN 934.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry						SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	min. max.			Obj. č.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁	h ₂	[mm]	[kN]	[°C]		[g]	
taliř z termoplastu, kloub s čepem z nerezí – obrázek 2, Termoplast											
M12	100	40	94,5	26	6	19	18	-30	80	139	22590.0552

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.