

Stavitelné nohy

22590.0672



Popis produktu

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °.

Materiál

Kulový element s čepem

- Nerez 1.4305

Kontramatice

- Nerez A2, ISO 4032

Talíř


- Nerez 1.4305

Další informace


Poznámky

U provedení $d_1 = M10$ a $M12$ je kontramatice dle DIN 934.

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry						SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	max.		Obj. č.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁	h ₂	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez										
M16	200	50	194	32	7	24	36	250	624	22590.0672

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.