

## Stavitelné nohy • s upevňovacími otvory

22590.0706



### Popis produktu

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °.  
Se dvěma upevňovacími otvory v talíři.

### Materiál

#### Kulový element

- Nerez 1.4305

#### Talíř


- Nerez 1.4305

### Další informace

#### Poznámky

U provedení  $d_1 = M10$  a  $M12$  je kontramatica dle DIN 934.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

$d_1$	$d_2$ -0,5	$d_3$	Rozměry				SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	Obj. č.
			$l_3$	$h_1$	$h_2$	t			
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
talíř a kloub z nerezí – obrázek 1									
M6	45	6,6	32	14	6,5	5	10	8	79
									22590.0706

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.