

Stavitelné nohy · s upevňovacími otvory

22590.0842



Popis produktu

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °.
Se dvěma upevňovacími otvory v talíři.

Materiál

Kulový element s čepem

- Nerez 1.4305

Kontramatice

- Nerez A2, DIN 934

Talíř


- Nerez 1.4305

Další informace

Poznámky

U provedení $d_1 = M10$ a $M12$ je kontramatice dle DIN 934.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1	l_1	d_2 -0,5	d_3	Rozměry				SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max.		Obj. č.
				l_2	l_3	h_1 ~	h_2	[mm]	[kN]	[g]	
[mm]											
talíř a kloub s čepem z nerezí – obrázek 2											
M10	150	60	9	145,5	44	22	11,5	17	16	340	22590.0842

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.