

Stavitelné nohy • protiskluzové

22590.1208



Popis produktu

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °.
Plastová krytka zabraňuje sklouznutí.

Materiál

Kulový element

- Nerez 1.4305

Pryžová krytka

- Pryž, černá

Talíř


- Nerez 1.4305

Další informace

Poznámky

U provedení $d_1 = M10$ a $M12$ je kontramatica dle DIN 934.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1	d_2	Rozměry			SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max.		Obj. č.
		h_1	h_2	t				
		[mm]			[mm]	[kN]	[g]	
talíř a kloub – obrázek 1, Nerez								
M8	28	20,6	8,3	7	13	14	36	22590.1208

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.