

## Stavitelné nohy · protiskluzové

22593.0405



### Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. U tohoto provedení s pryžovou krytkou jsou choulostivá místa chráněna a je zabráněno uklouznutí. Patka je se závitovým čepem / maticí sešroubovaná pomocí šroubu z nerez a navíc zalepena.

### Materiál

#### Závitový kolík

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

#### Pryžová krytka

- Pryž, černá

#### Kontramatice

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná, ISO 4032

#### Talíř


- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

### Další informace


#### Další produkty

- Stavitelné nohy


### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			SW <sub>1</sub>	SW <sub>3</sub>	[g]	Obj. č.
		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	t				
[mm]								
se šroubem – obrázek 1, Ocel								
50	M12	100	11	2	17	18	139	22593.0405

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.