

## Stavitelné nohy • protiskluzové

22593.1955



### Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. U tohoto provedení s pryžovou krytkou jsou choulostivá místa chráněna a je zmenšen skluz. Patka je se závitovým čepem / maticí sešroubovaná pomocí šroubu z nerez a navíc zalepena.

### Materiál

#### Závitový kolík

- Nerez 1.4305

#### Pryžová krytka

- Pryž, černá

#### Kontramatice

- Nerez A2, ISO 4032

#### Talíř


- Nerez 1.4301, vibračně broušená

### Další informace


#### Další produkty

- Stavitelné nohy


### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			SW <sub>1</sub> [mm]	SW <sub>3</sub> [mm]	[g]	Obj. č.
		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	t				
se šroubem – obrázek 1, Nerez								
60	M12	80	11	2	17	18	143	22593.1955

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.