

## Stavitelné nohy

22593.2150



### Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. Patka je se závitovým čepem / maticí sešroubovaná pomocí šroubu z nerez a navíc zalepena.

### Materiál

#### Závitový kolík

- Nerez 1.4305

#### Kontramatice

- Nerez A2, ISO 4032

#### Talíř

- Nerez 1.4301, vibračně broušená

### Další informace


#### Další produkty

- Stavitelné nohy, protiskluzové


### Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3

## Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			SW <sub>1</sub> [mm]	SW <sub>2</sub> [mm]	SW <sub>3</sub> [mm]	 [g]	Obj. č.
		l <sub>1</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>					
se šroubem – obrázek 2, Nerez									
50	M16	200	2,5	17	12	8	24	335	22593.2150

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.