

## Stavitelné nohy • tlumící

22594.0025



### Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. Stavitelné nohy s pryžovou základnou mají tlumící a protihlukový účinek a zamezují poškození povrchu.

### Materiál

#### Základní těleso

- NBR

#### Šroub

- Ocel, zinkovaná

#### Kotouč


- Ocel, zinkovaná

### Další informace

#### Další produkty

- Gumové dorazy, válcové
- Gumové dorazy, parabolické
- Gumové dorazy, tvar komolého kužele

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>		l		Rozměry			Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]	min.   max.		Obj. č.
[mm]		d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	SW	[°C]		[g]		
32	40	M8	18	2	4	840	-30	120	37	22594.0025

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.