

Stavitelné nohy • tlumící

22594.0035



Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. Stavitelné nohy s pryžovou základnou mají tlumící a protihlukový účinek a zamezují poškození povrchu.

Materiál

Základní těleso

- NBR

Šroub

- Ocel, zinkovaná

Kotouč


- Ocel, zinkovaná

Další informace

Další produkty

- Gumové dorazy, válcové
- Gumové dorazy, parabolické
- Gumové dorazy, tvar komolého kužele

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁		l		Rozměry			Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]	min. max. [°C]		[g]	Obj. č.
[mm]		d ₂	h ₁	h ₂	SW						
38	40	M8	20	2	4	920	-30	120	50	22594.0035	

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.