

Stavitelné nohy • tlumící

22594.0060



Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. Stavitelné nohy s pryžovou základnou mají tlumící a protihlukový účinek a zamezují poškození povrchu.

Materiál

Základní těleso

- NBR

Šroub

- Ocel, zinkovaná

Kotouč


- Ocel, zinkovaná

Další informace

Další produkty

- Gumové dorazy, válcové
- Gumové dorazy, parabolické
- Gumové dorazy, tvar komolého kužele

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry						Zatížitelnost při statickém zatížení	min. max.		Obj. č.	
d ₁	l	d ₂	h ₁	h ₂	SW	max.	[°C]	[g]		
[mm]						[N]				
64	70	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	177	22594.0060

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.