

## Podpěry · DIN 6321

### 22630.0011



#### Popis produktu

Podpěry podle DIN 6321 (provedení A) lze použít jako podpěry obrobků, ale také jako dorazy nebo nohy.  
Dosedací plocha podpěry bez středu.

#### Materiál


- Nástrojová ocel, tvrzená, broušená

#### Další informace

#### Další produkty

- Podpěry, částečně dle DIN 6321 (stará norma)

#### Výkres s rozměry



#### Informace pro objednání

Rozměry				Montážní otvor	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub> g6	l <sub>1</sub> h9	d <sub>2</sub> n6	l <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> H7 [mm]		
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l <sub>1</sub> = h9						
6	5	4	6	4	1,8	22630.0011

#### Shoda

##### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

##### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

##### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.