

Podpěry · DIN 6321

22630.0014



Popis produktu

Podpěry podle DIN 6321 (provedení A) lze použít jako podpěry obrobků, ale také jako dorazy nebo nohy.
Dosedací plocha podpěry bez středu.

Materiál


- Nástrojová ocel, tvrzená, broušená

Další informace

Další produkty

- Podpěry, částečně dle DIN 6321 (stará norma)

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry				Montážní otvor	Obj. č.
d_1 g6	l_1 h9	d_2 n6	l_2	D_1 H7 [mm]	
[mm]					
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance $l_1 = h9$					
25	10	12	18	12	53
					22630.0014

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.