

Podpěry • částečně dle DIN 6321 (stará norma)

22630.0148



Popis produktu

Použitelné také jako dorazy a nohy.
Dosedací plocha bez středu.

Materiál


- Nástrojová ocel, tvrzená, broušená

Další informace


Další produkty

- Podpěry, DIN 6321

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1	Rozměry			Montážní otvor		Obj. č.
	h h9	d_2 n6	l	D_1 H7	[g]	
Doplňkové velikosti						
30	65	16	20	16	385	22630.0148

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.