

Naváděcí čepy • s kulovým zakončením

22630.0520



Popis produktu

Kulové zakončení čepu usnadňuje usazení obrobku a zabraňuje jeho vzpříčení.

Materiál


- Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná

Další informace

Další produkty

- Naváděcí čepy, DIN 6321
- Naváděcí čepy, k přišroubování, odpovídající DIN 6321



Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Informace pro objednání

d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	d ₄	Rozměry						Montážní otvor D ₁ H7 [mm]	[g]	Obj. č.
				l ₁	l ₂	l ₃	t	r	[mm]			
kulové zakončení plné, bez osazení – obrázek 3, Nástrojová ocel												
20	20	20	M5	25	20	5	10	5	20	101	22630.0520	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.