

Čípky 22690.0131



Popis produktu

Použitelné jako podpěra, doraz a opěrná patka.

Materiál


- Ocel, tvrzená, bryněrovaná

Další informace


Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Čípky, s plastovou dosedací plochou


Výkres s rozměry




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

Informace pro objednání

| h ±0,1 | Rozměry | | | SW [mm] | Utahovací moment max. [Nm] | [g] | Obj. č. |
|---|----------------|----------------|----|------------|-------------------------------------|-----|------------|
| | d ₁ | d ₂ | l | | | | |
| s vnějším závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 2 | | | | | | | |
| 10 | M10 | 21,9 | 12 | 19 | 32 | 27 | 22690.0131 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.