

## Čípky

22690.0535



### Popis produktu

Použitelné jako podpěra, doraz a opěrná patka.

### Materiál


- Ocel, tvrzená, bryněovaná

### Další informace


### Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Čípky, s plastovou dosedací plochou


### Výkres s rozměry




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5




Obr. 6

### Informace pro objednání

| Rozměry                                                  |                |                |                |    |    | SW   | Utahovací moment <sup>1)</sup><br>max. |  | Obj. č.    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| h<br>±0,1                                                | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l  | t  |      |                                        |                                                                                       |            |
| [mm]                                                     |                |                |                |    |    | [mm] | [Nm]                                   | [g]                                                                                   |            |
| s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6 |                |                |                |    |    |      |                                        |                                                                                       |            |
| 30                                                       | M10            | 21,9           | 19             | 30 | 15 | 19   | 46                                     | 60                                                                                    | 22690.0535 |

<sup>1)</sup> Utahovací momenty pro čepy s vnitřním závitem jsou dimenzovány pro závitové kolíky pevnosti 8. Šroubové spojení musí využít celou délku závitu.

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.