

## Čípky

22690.0563



### Popis produktu

Použitelné jako podpora, doraz a opěrná patka.

### Materiál


- Ocel, tvrzená, bryněvaná

### Další informace


### Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Čípky, s plastovou dosedací plochou


### Výkres s rozměry




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

### Informace pro objednání

| h<br>±0,1  | d <sub>1</sub> | Rozměry        |                |    |    | SW<br>[mm] | Utahovací<br>moment <sup>1)</sup><br>max.<br>[Nm] | <br>[g] | Obj. č.    |
|--|----------------|----------------|----------------|----|----|------------|---|---------|------------|
|  |                | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l  | t  |            |   |         |            |
| s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6 |                |                |                |    |    |            |   |         |            |
| 40   | M24            | 46             | 41             | 40 | 26 | 41         | 698   | 322     | 22690.0563 |

<sup>1)</sup> Utahovací momenty pro čepy s vnitřním závitem jsou dimenzovány pro závitové kolíky pevnosti 8. Šroubové spojení musí využít celou délku závitu.

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.