

Čípky • s plastovou dosedací plochou

22691.0031



Popis produktu

Čípky s plastovou plochou se mohou použít jako podpěry, dorazy a přitlačné elementy, šetrné k povrchu. Chrání tak vysoce kvalitní povrchy obrobků před poškozením.

Materiál

Vložka

- Plast (PEEK), modrý

Základní těleso


- Nerez 1.4305

Další informace


Další produkty

- Opěrky, s plastovou plochou, výkyvné
- Čípky


Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

Informace pro objednání

Rozměry					SW ₁ [mm]	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	min. max. [°C]		[g]	Obj. č.
h ±0,1	d ₁	d ₂	d ₃	l							
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2											
10	M10	14,5	21,9	12	19	15,5	32	-60	250	20	22691.0031

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.