

Čípky • s plastovou dosedací plochou

22691.0042



Popis produktu

Čípky s plastovou plochou se mohou použít jako podpěry, dorazy a přitlačné elementy, šetrné k povrchu. Chrání tak vysoce kvalitní povrchy obrobků před poškozením.

Materiál

Vložka

- Plast (PEEK), modrý

Základní těleso


- Nerez 1.4305

Další informace


Další produkty

- Opěrky, s plastovou plochou, výkyvné
- Čípky


Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4

Informace pro objednání

Rozměry					SW ₁	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	Utahovací moment max.	min. max.		Obj. č.	
h	d ₁	d ₂	d ₃	l				[°C]			[g]
±0,1					[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]	[g]		
se šroubem, vložka z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 2											
15	M12	17,5	25,2	14	22	22,5	60	-60	250	45	22691.0042

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.