

Čípky • s plastovou dosedací plochou

22691.0143



Popis produktu

Čípky s plastovou plochou se mohou použít jako podpěry, dorazy a přitlačné elementy, šetrné k povrchu. Chrání tak vysoce kvalitní povrchy obrobků před poškozením.

Materiál

Vložka

- Plast (PEEK), modrý

Závitová vložka

- Nerez

Závitový kolík

- Nerez

Základní těleso


- Plast (PEEK), modrý

Další informace


Další produkty

- Opěrky, s plastovou plochou, výkyvné
- Čípky


Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

Informace pro objednání

Rozměry					SW ₁	SW ₂	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	Utahovací moment max.	min.	max.		Obj. č.
h	d ₁	d ₂	d ₃	l								
±0,1				±1	[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]		[°C]	[g]	
se šroubem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 1												
20	M12	22	25	14	22	6	14	10	-60	250	32	22691.0143

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.