

## Čípky • s plastovou dosedací plochou

22691.0243



### Popis produktu

Čípky s plastovou plochou se mohou použít jako podpěry, dorazy a přitlačné elementy, šetrné k povrchu. Chrání tak vysoce kvalitní povrchy obrobků před poškozením.

### Materiál

#### Vložka

- Plast (PEEK), modrý

#### Základní těleso


- Plast (PEEK), modrý

### Další informace


#### Další produkty

- Opěrky, s plastovou plochou, výkyvné
- Čípky


### Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4

### Informace pro objednání

Rozměry					SW <sub>1</sub>	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	Utahovací moment max.	Teplota		Obj. č.	
h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	t				min.	max.		[g]
±0,1					[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]			
s vnitřním závitem, tělo z plastu (PEEK), dosedací plocha hladká – obrázek 3											
20	M12	22	25	12	22	14	10	-60	250	13	22691.0243

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.