

## Přítlačné šrouby • s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení

22700.0084



### Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.  
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

### Materiál

#### Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

#### Šroub

- Zušlechťená ocel,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Další informace

#### Poznámky

Pozor na výběh závitu  $l_4$  !  
Kulička zajištěná proti přetočení.  
Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -  
Technická data -

#### Další produkty

- Přítlačné šrouby, s hlavou, kulička s ploškou

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

$d_1$	$l_2$	$d_2$	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení <sup>1)</sup> max.	Obj. č.	
			$d_3$	$l_3$	$l_4$					
			[mm]			[mm]	[kN]	[g]		
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechťená ocel										
M8	35	13	4,5	8	3,5	5,5	6	9	17	22700.0084

<sup>1)</sup> Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

### Příklad použití





## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.