

Přítlačné šrouby • bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení

22700.0628



Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

- Zušlechtěná ocel, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Další informace

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -


Další produkty

- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička s ploškou
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, s jemným závitem
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička s ploškou a hexalobulár

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1	l_2	Rozměry d_3 [mm]	Průměr kuličky	SW [mm]	Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max. [kN]	 [g]	Obj. č.
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel							
M12	50	7,2	8,5	6	18	32	22700.0628

¹⁾ Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.