

## Přítlačné šrouby • bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení

22700.0846



### Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.  
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

### Materiál

**Koule**  
• Nerez, tvrzená

**Šroub**  
• Nerez 1.4305

### Další informace

#### Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.  
Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -  
Technická data -

#### Další produkty

- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička s ploškou
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, s jemným závitem
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička s ploškou a hexalobulár

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

$d_1$	$l_2$	Rozměry $d_3$ [mm]	Průměr kuličky	SW [mm]	Zatížitelnost při statickém zátížení <sup>1)</sup> max. [kN]	[g]	Obj. č.
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez							
M16	50	10,7	12	8	36	60	22700.0846

<sup>1)</sup> Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.