

## Přítlačné šrouby • s hlavou, kulička s ploškou

22710.0622



### Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.  
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

### Materiál

#### Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

#### Šroub

- Zušlechtěná ocel,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Další informace

#### Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.  
Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -  
Technická data -


#### Další produkty

- Přítlačné šrouby, s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení <sup>1)</sup> max.		Obj. č.
	~		d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel										
[mm]			[mm]				[mm]	[kN]	[g]	
M12	30	18	7,2	12	5	8,5	10	30	38	22710.0622

<sup>1)</sup> Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.