

Přítlačné šrouby • s hlavou, kulička s ploškou

22710.0742



Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

- Zušlechtěná ocel, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Další informace

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -



Další produkty

- Přítlačné šrouby, s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d_1 | l_2 | d_2 | Rozměry | | | Průměr kuličky | SW | Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max. |  | Obj. č. |
|--|-------|-------|---------|-------|-------|----------------|----|---|---|------------|
| | | | d_3 | l_3 | l_4 | | | |  | |
| [mm] | | | | | | | | | | |
| dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel | | | | | | | | | | |
| M24 | 60 | 36 | 15,8 | 24 | 9 | 18 | 19 | 120 | 323 | 22710.0742 |

¹⁾ Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.