

## Přítlačné šrouby • s hlavou, kulička s ploškou

22710.0896



### Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.  
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

### Materiál

#### Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

#### Šroub

- Zušlechtěná ocel,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Další informace

#### Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.  
Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -  
Technická data -

#### Další produkty

- Přítlačné šrouby, s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení <sup>1)</sup> max.	g	Obj. č.
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel										
M8	50	13	4,5	8	22	5,5	6	15	23	22710.0896

<sup>1)</sup> Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.